



4505

2 tomas BNC o altavoces

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V
---------------------------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Potencia

Lámpara incandescente y halógena de 230 V.	2300 W
--	--------

Configuración

Tiempo de retardo de desconexión	40 s
Tiempo de retardo de encendido	10 s

Condiciones de uso

Temperatura de almacenamiento/transporte	-30 - +60 °C
--	--------------

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	1 - 4 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	1 - 4 mm ²

Texto

Tipo de montaje	Con abrazadera para tubo para fijación a mástil Posibilidad de montaje sobre cajas empotrables Para montaje mural y en mástil
Tipo de conexión	Con bornes roscados

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
--------------------------	------

Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	80 mm
Profundidad	35,30 mm