



4505

### 2 tomas BNC o altavoces

#### Características técnicas

##### Tensión

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Tensión asignada de empleo en alterna | 230 - 230 V |
|---------------------------------------|-------------|

##### Frecuencia

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Potencia

|  |        |
|--|--------|
| Lámpara incandescente y halógena de 230 V. | 2300 W |
|--|--------|

#### Configuración

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Tiempo de retardo de desconexión | 40 s |
|----------------------------------|------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Tiempo de retardo de encendido | 10 s |
|--------------------------------|------|

#### Condiciones de uso

|  |              |
|--|--------------|
| Temperatura de almacenamiento/transporte | -30 - +60 °C |
|--|--------------|

#### Conexión

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Sección transversal de conductor flexible | 1 - 4 mm <sup>2</sup> |
|---|-----------------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Sección transversal de conductor rígido | 1 - 4 mm <sup>2</sup> |
|---|-----------------------|

#### Texto

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo de montaje | Con abrazadera para tubo para fijación a mástil<br>Posibilidad de montaje sobre cajas empotrables<br>Para montaje mural y en mástil |
|-----------------|---|

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de conexión | Con bornes roscados |
|------------------|---------------------|

#### Corriente eléctrica

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Corriente de comutación | 10 A |
|-------------------------|------|

#### Dimensiones

|        |       |
|--------|-------|
| Altura | 71 mm |
|--------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Anchura | 80 mm |
|---------|-------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Profundidad | 35,30 mm |
|-------------|----------|