



4505

mechanizmy Płytką nośna do przyłączy miniaturowych

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	230 - 230 V
---	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa	2300 W
---------------------------------	--------

Ustawienia

Czas opóźnienia wyłączenia	40 s
----------------------------	------

Czas opóźnienia zadziałania włącznika	10 s
---------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu	-30 - +60 °C
---------------------------------------	--------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 4 mm ²
---	-----------------------

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 4 mm ²
--	-----------------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Z zaciskiem rurowym do mocowania na maszcie Możliwy montaż na puszcze podtynkowej Do montażu na ścianie i maszcie
--------	---

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
----------------	-----------------------

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
-----------------	------

Wymiary

Wysokość	71 mm
----------	-------

Szerokość	80 mm
-----------	-------

Głębokość	35,30 mm
-----------	----------