



4505

Inbouwelement voor connector 22,2 mm

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning U_e 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Vermogen

Gloeï- en halogeenlamp 230 V 2300 W

Instellingen

Vertragingstijd uitschakelen 40 s

Vertragingstijd inschakelen 10 s

Gebruiksvoorwaarden

Opslag-/transport-temperatuur -30 - +60 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 4 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1 - 4 mm²

Teksten

Montagewijze Met buisklem voor mastbevestiging
Montage op inbouwdoos mogelijk
Voor wand- en mastmontage

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 80 mm

Diepte 35,30 mm