



4505

Inbouwelement voor connector 22,2 mm

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning U _e	230 - 230 V
----------------------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	2300 W
-----------------------------	--------

Instellingen

Vertragingstijd uitschakelen	40 s
Vertragingstijd inschakelen	10 s

Gebruiksvoorwaarden

Opslag-/transport-temperatuur	-30 - +60 °C
-------------------------------	--------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 4 mm ²

Teksten

Montagewijze	Met buisklem voor mastbevestiging Montage op inbouwdoos mogelijk Voor wand- en mastmontage
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	80 mm
Diepte	35,30 mm