



4505

Miniatyr kontaktingång OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Ström

230 V glöd- och halogenlampor	2300 W
-------------------------------	--------

Inställningar

Tidsfördröjning urkoppling	40 s
----------------------------	------

Tillslagsfördröjning	10 s
----------------------	------

Användningsförhållanden

Förvarings-/transporttemperatur	-30 - +60 °C
---------------------------------	--------------

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 4 mm ²
----------------------	-----------------------

Area solid ledare	1 - 4 mm ²
-------------------	-----------------------

Text

Utförande	Med rörklämma för fastsättning på mast Installation möjlig på infälld dosa För vägg och mast-montage
-----------	--

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
------------------	------

Dimensioner

Höjd	71 mm
------	-------

Bredd	80 mm
-------	-------

Djup	35,30 mm
------	----------