



4584

Zásuvka datová, 2x RJ45, FTP, Cat. 6A, třída EA, s klapkami, vhodné pro PoE+

Technické vlastnosti

Frekvence

Šířka přenosového pásma 500 - 500 MHz

Vybavení

Počet výstupů 2

Podmínky použití

Provozní teplota -40 - 70 °C

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Napětí

Jmenovité napětí 72 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 0,50 A

Rozměry

Vestavěná hloubka 35 mm

Texty

Výstup S přímým vývodem

Napětí Vhodné pro PoE+

Způsob montáže Bez rozpěrných přichytek

Kategorie/porty Cat. 6A, třída EA, nestíněný

Ochrana S volitelnými výklopnými protiprachovými kryty

Typ připojení Se svorkami IDC

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano