



4586



Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione

Caratteristiche tecniche

Frequenza

Larghezza banda di trasmissione	500 - 500 MHz
---------------------------------	---------------

Equipaggiamento

Numero di uscite	1
------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

Connessione

Tipo di connettore	Terminale LSA+
--------------------	----------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	72 V
-------------------	------

Testo

Condizioni di impiego	Adatto per PoE+
-----------------------	-----------------

Tipo di connessione	Con morsetti LSA +
---------------------	--------------------

Tipo di montaggio	Fissaggio a vite tramite piastra di supporto Senza graffe a espansione
-------------------	---

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----