



4586



RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6A, 45° -uitgang

Technische eigenschappen

Frequentie

Overdrachtsbandbreedte 500 - 500 MHz

Samenstelling

Aantal uitgangen 1

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 70 °C

Aansluiting

Type connector/steker LSA+ terminal

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Spanning

Nominale spanning 72 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 0,50 A

Afmetingen

Inbouwdiepte 31 mm

Teksten

Uitgang Met 45° uitgang

Spanning Geschikt voor PoE+

Montagewijze Schroefbevestiging op bevestigingsplaat mogelijk
Zonder spreidklemmen

Beveiliging Nee

Draagplaat/draagring Externe ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm
worden afgebroken

Aansluitwijze Met LSA+ klemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja