




4586

Utičnica, podatkovna, 8/8P, širmovana

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Bandwith prijenosa	500 - 500 MHz
--------------------	---------------

Oprema

Broj izlaza	1
-------------	---

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 70 °C
-------------------	-------------

Veza

Vrsta priključka/utikača	LSA+ klema
--------------------------	------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Napon

Nazivni napon	72 V
---------------	------

Tekst

Napon	Prikladno za PoE+
-------	-------------------

Način instalacije	Pričvršćivanje vijcima pomoću potporne ploče Bez krala
-------------------	---

Vrsta veze	Sa LSA + stezaljke
------------	--------------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----