




4586

Β.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΜΟΝΗ STP Cat 6A - 500MHz

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Εύρος ζώνης μετάδοσης 500 - 500 MHz

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων 1

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -40 - 70 °C

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Τερματικό LSA+

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Τάση

Ονομαστική τάση 72 V

Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με LSA + ακροδέκτες

Τάση Κατάλληλο για PoE+

Τρόπος εγκατάστασης Βιδωτή στερέωση μέσω πλάτης στήριξης
Χωρίς νύχια στήριξης

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι