



4586



**Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6а**

**Технічні характеристики**

**Частота**

Ширина частот передачі 500 - 500 MHz

**Обладнання**

Кількість виходів 1

**Умови використання**

Робоча температура -40 - 70 °C

**Під'єднання**

Тип роз'єму/штекера Клема LSA+

**Безпека**

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

**Напруга**

Номінальна напруга 72 V

**Електричний струм**

Номінальний струм 0,50 A

**Розміри**

Вбудована глибина 31 mm

**Тексти**

Вихідний отвір 3 косим виходом під кутом 45°

Напруга Підходить для PoE+

Режим встановлення Гвинтове кріплення через опорну пластину  
Без розпірних лап

Захист Ні

Опорна пластина/опорне кільце зовнішні пелюстки на опорному кільці можуть бути видалені для  
круглих конструкцій

Тип з'єднання 3 клемми LSA +

**Sustainability**

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так