



WNA044B



Dble BP Cubyko 10/1F assoc. Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de contact momentané	10 A
------------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

Matières

Couleur	Blanc polaire
Finition de la surface	Mat Satiné
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Transparent	No

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	42 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré En saillie
-------------	--------------------------------

Commandes et indicateurs

Signalisation	En accessoire
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Bouton-poussoir double
Contact d'acquiescement	No

Raccordement

Type de connexion / prise	Verrou rotatif
---------------------------	----------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Textes

Mode d'installation	Pour fixation par vis
Type de raccordement	Avec bornes à ressort

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui