



WNA402

Support d'encastrement double Cubyko horizontale associable Gris IP55

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de postes	2
Nombre de modules	2

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	154 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	38 mm
Nombre d'unités, horizontales	2
Nombre d'unités, verticales	1

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode de montage	Avec fixation par pincement / vissage Avec adaptateur de montage et joint d'étanchéité Pour montage encastré et en parois creuses Pour montage vertical
-----------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui