



4587

PRISE FCC 8/8 POLES

Caractéristiques techniques

Fréquence

Bande passante de transmission	500 - 500 MHz
--------------------------------	---------------

Equipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 70 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Type de connection / prise	Borne LSA+
----------------------------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	72 V
------------------	------

Textes

Mode d'installation	Fixation par vis via plaque de support Sans griffes d'écartement
---------------------	---

Tension

	Convient pour PoE+
--	--------------------

Type de raccordement

	Avec bornes LSA+
--	------------------

	Oui
--	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----