




4587



Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione

Caratteristiche tecniche

Frequenza

Larghezza banda di trasmissione	500 - 500 MHz
---------------------------------	---------------

Equipaggiamento

Numero di uscite	2
------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

Connessione

Tipo di connettore	Terminale LSA+
--------------------	----------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	72 V
-------------------	------

Corrente

Corrente nominale	1 A
-------------------	-----

Serie

Profondità di installazione	31 mm
-----------------------------	-------

Testo

Uscita	Con presa inclinata a 45°
--------	---------------------------

Condizioni di impiego	Adatto per PoE+
-----------------------	-----------------

Tipo di montaggio	Fissaggio a vite tramite piastra di supporto Senza graffe a espansione
-------------------	---

Protezione	No
------------	----

Piastra di supporto/anello di supporto	Occhiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi
--	---

Tipo di connessione	Con morsetti LSA +
---------------------	--------------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
---------------	----

Conformità REACH - SVHC free	Sì
------------------------------	----

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----