



4587



Utičnica, podatkovna, 8/8P, širmovana

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Bandwith prijenosa 500 - 500 MHz

Oprema

Broj izlaza 2

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -40 - 70 °C

Veza

Vrsta priključka/utikača LSA+ klema

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Napon

Nazivni napon 72 V

Električna struja

Nazivna struja 1 A

Dimenzije

Ugrađena dubina 31 mm

Tekst

Izlaz Sa kosim izlazom od 45°

Napon Prikladno za PoE+

Način instalacije Pričvršćivanje vijcima pomoću potporne ploče
Bez krala

Zaštita Ne

Nosač ploča/nosiviprsten Vanjske ušice na potpornom prstenu mogu se odlomiti za postizanje okruglog dizajna

Vrsta veze Sa LSA + stezaljke

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da