



4587



**Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6A ISO/ třída E**

**Technické vlastnosti**

**Frekvence**

Šířka přenosového pásma 500 - 500 MHz

**Vybavení**

Počet výstupů 2

**Podmínky použití**

Provozní teplota -40 - 70 °C

**Připojení**

Typ konektoru/zástrčky Svorka LSA+

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP IP20

**Napětí**

Jmenovité napětí 72 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 1 A

**Rozměry**

Vestavěná hloubka 31 mm

**Texty**

Výstup Se šikmým vývodem 45°

Napětí Vhodné pro PoE+

Způsob montáže Šroubové upevnění pomocí nosné desky  
Bez rozpěrných přichytek

Ochrana Ne

Nosná deska/nosný rám Vnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled

Typ připojení S LSA + svorkami

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnici RoHS Ano