




4587

Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6A ISO/ třída E

Technické vlastnosti

Frekvence

Šířka přenosového pásma 500 - 500 MHz

Vybavení

Počet výstupů 2

Podmínky použití

Provozní teplota -40 - 70 °C

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Svorka LSA+

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Napětí

Jmenovité napětí 72 V

Texty

Napětí Vhodné pro PoE+

Typ připojení S LSA + svorkami

Způsob montáže Šroubové upevnění pomocí nosné desky
Bez rozpěrných příchytok

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano