



4587



Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6а

Технічні характеристики

Частота

Ширина частот передачі 500 - 500 MHz

Обладнання

Кількість виходів 2

Умови використання

Робоча температура -40 - 70 °C

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Клема LSA+

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Напруга

Номінальна напруга 72 V

Електричний струм

Номінальний струм 1 A

Розміри

Вбудована глибина 31 mm

Тексти

Вихідний отвір 3 косим виходом під кутом 45°

Напруга Підходить для PoE+

Режим встановлення Гвинтове кріплення через опорну пластину
Без розпірних лап

Захист Ні

Опорна пластинка/опорне кільце зовнішні пелюстки на опорному кільці можуть бути видалені для круглих конструкцій

Тип з'єднання 3 клемми LSA +

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так