




4588

Toma UAE RJ45 doble Cat 6a clase EA

Características técnicas

Frecuencia

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Ancho de banda de transmisión | 500 - 500 MHz |
|-------------------------------|---------------|

Equipo

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de salidas | 2 |
|-------------------|---|

Condiciones de uso

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 70 °C |
|-------------------------------|-------------|

Equipo

|                   |    |
|-------------------|----|
| Con tapa abatible | No |
|-------------------|----|

Materiales

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Colour   | Negro             |
| Material | Metal<br>Plástico |

Conexión

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Tipo de conector/enchufe | UAE/IAE (ISDN) |
|--------------------------|----------------|

Seguridad

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Tensión

|                  |      |
|------------------|------|
| Tensión asignada | 72 V |
|------------------|------|

Texto

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Tensión          | Adecuado para PoE+                                   |
| Tipo de conexión | Con terminales IDC                                   |
| Tipo de montaje  | Para fijación atornillada<br>Sin garras de expansión |

Sostenibilidad

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Sin halógenos         | Sí |
| REACH - libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS     | Sí |