



4588



**Presa RJ universale modulare a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione**

**Caratteristiche tecniche**

**Frequenza**

Larghezza banda di trasmissione 500 - 500 MHz

**Equipaggiamento**

Numero di uscite 2

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -40 - 70 °C

**Equipaggiamento**

Con coperchio a cerniera No

**Materiali**

Colore Nero

Materiale Metallo  
Plastica

**Connessione**

Tipo di connettore UAE/IAE

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 72 V

**Corrente**

Corrente nominale 0,50 A

**Serie**

Profondità di installazione 35 mm

**Testo**

Uscita Con uscita diritta

Condizioni di impiego Adatto per PoE+

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite  
Senza graffe a espansione

Porte logiche Cat.6A iso, classe EA, schermato

Protezione Con coperchi a cerniera antipolvere opzionali

Piastra di supporto/anello di supporto Occhiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi

Tipo di connessione Con morsetti IDC

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì