




4588

Utičnica, podatkovna, 8/8P, modularna, širmovana

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Bandwith prijenosa 500 - 500 MHz

Oprema

Broj izlaza 2

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -40 - 70 °C

Oprema

Sa zglobnim poklopcem Ne

Materijali

Boja Crna

Materijal Metal
Plastika

Veza

Vrsta priključka/utikača UAE/IAE (ISDN)

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Napon

Nazivni napon 72 V

Tekst

Napon Prikladno za PoE+

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima
Bez krala

Vrsta veze Sa IDC stezaljkama

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da