



4588



Datová zásuvka, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6A iso

Technické vlastnosti

Frekvence

Šířka přenosového pásma 500 - 500 MHz

Vybavení

Počet výstupů 2

Podmínky použití

Provozní teplota -40 - 70 °C

Vybavení

Se zavěšeným víkem Ne

Materiál

Barva Černá

Materiál Kov
Umělá hmota

Připojení

Typ konektoru/zástrčky SAE/IAE (ISDN)

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Napětí

Jmenovité napětí 72 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 0,50 A

Rozměry

Vestavěná hloubka 35 mm

Texty

Výstup S přímým vývodem

Napětí Vhodné pro PoE+

Způsob montáže Pro přišroubování
Bez rozpěrných přichytek

Kategorie/porty Cat. 6A iso, třída EA, stíněný

Ochrana S volitelnými výklopnými protiprachovými kryty

Nosná deska/nosný rám Vnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled

Typ připojení Se svorkami IDC

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano