




4588

Datová zásuvka, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6A iso

Technické vlastnosti

Frekvence

Šířka přenosového pásma 500 - 500 MHz

Vybavení

Počet výstupů 2

Podmínky použití

Provozní teplota -40 - 70 °C

Vybavení

Se zavěšeným víkem Ne

Materiál

Barva Černá

Materiál Kov
Umělá hmota

Připojení

Typ konektoru/zástrčky SAE/IAE (ISDN)

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Napětí

Jmenovité napětí 72 V

Texty

Napětí Vhodné pro PoE+

Typ připojení Se svorkami IDC

Způsob montáže Pro přišroubování
Bez rozpěrných přichytek

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano