



4588



Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6A iso

Технічні характеристики

Частота

Ширина частот передачі 500 - 500 MHz

Обладнання

Кількість виходів 2

Умови використання

Робоча температура -40 - 70 °C

Обладнання

З відкидною кришкою Ні

Матеріали

Colour Чорний

Матеріал Метал
Пластик

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера UAE/IAE (ISDN)

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Напруга

Номінальна напруга 72 V

Електричний струм

Номінальний струм 0,50 A

Розміри

Вбудована глибина 35 mm

Тексти

Вихідний отвір 3 прямим виходом

Напруга Підходить для PoE+

Режим встановлення Для гвинтового кріплення
Без розпірних лап

Категорія/порти Cat.6A iso, клас EA, екранований

Захист 3 додатковими відкидними кришками для захисту від пилу

Опорна пластина/опорне кільце зовнішні пелюстки на опорному кільці можуть бути видалені для круглих конструкцій

Тип з'єднання 3 клемми IDC

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так