



VF18TD1

Щит в/у з прозорими дверцятами, 18 мод. (1x18), GOLF

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 400 - 400 V

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання Ні

Монтаж на Внутрішня установка

Електричний струм

Номінальний струм 63 A

Обладнання

Кількість рейок 1

Кількість рядів щита 1

Кількість секцій по ширині 1

Із замком Ні

Має нейтральну клемну колодку Так

Емність

Кількість модулів 18

Функції

З вводами для трубопроводів Так

Розміри

Висота 293 mm

Ширина 460 mm

Глибина 97,50 mm

Вбудована висота 257 mm

Вбудована ширина 426 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи 1

Розміри

Вбудована глибина 72 mm

Кришка, дверцята

Кількість замків 0

Розміри

Кількість модулів за шириною 18

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі Так

Матеріали

Матеріал Пластик

Код RAL 9010

Colour Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення Так

Має монтажну пластину Ні

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету Ні

Безпека

Клас захисту Клас ізоляції II

Ударостійкість IK IK07

Клас захисту від проникнення (IP) IP40

Безпека

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Тип блокування | Замикається на замок Без замка |
| Випробування розжареним дротом | 850 °C |

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Так |
|--------------------|-----|