



VF18TR

Coffret encastré 18 M porte transp.

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|----------|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
| Montage sur | Encastré |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

Equipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails | 1 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de travée de large | 1 |
| Avec fermeture | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |

Capacité

| | |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 18 |
|-------------------|----|

Fonctions

| | |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

Dimensions

| | |
|------------------------|----------|
| Hauteur | 293 mm |
| Largeur | 460 mm |
| Profondeur | 97,50 mm |
| Hauteur d'encastrement | 257 mm |
| Largeur de montage | 426 mm |

Couvercle, porte

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |

Dimensions

| | |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 72 mm |
| Largeur en modules | 18 |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
| Type de porte | Porte simple |

Matière

| | |
|----------|-----------|
| Matériau | Plastique |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |

Equipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

Matière

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Résistant au rayonnement ultra-violet | Non |
|---------------------------------------|-----|

Sécurité

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Classe de protection | Classe II |
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |
| Type de verrouillage | Loquet Sans serrure |

Sécurité

| | |
|------------------------------------|--------|
| Test au fil incandescent | 850 °C |
| Indice de protection avec porte IP | IP40 |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|