



HNG50037

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

Výška	50 mm
Šířka	37 mm
Délka	2000 mm
Šířka štěrbin	5 mm
Šířka štěrbin	7,50 mm

##### Vybavení

Kryt v rozsahu dodávky	Ano
------------------------	-----

##### Materiál

Materiál	Bezhalogenový PC-ABS
----------	----------------------

##### Funkce

Samozhášivý	Ano
-------------	-----

##### Normy

Třída hořlavosti podle UL94	V0
-----------------------------	----

##### Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035

##### Architektura

Flexibilní	Ne
------------	----

##### Konfigurace

Boční stěna	Se štěrbinou
-------------	--------------

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano