



936522568

Int. 2 polos OFF Integro cromo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 16 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Materiales

Colour Cromo
Código RAL 9006
Acabado de la superficie Mate
Material Termoplástico
Tratamiento Chapado en cromo
Lacado

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico con placa de cubierta central

Conectividad

Tipo de montaje Instalación de empotrar
Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Dimensiones 55.50 x 55.50 mm
Profundidad del montaje 10 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar 13 mm

Seguridad

Resistencia al impacto IK IK05

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada
Tipo de conexión Con bornes roscados
Iluminación Sin iluminación (no se puede iluminar)
Pulsador No
Inscripción Con inscripción «0»

Sostenibilidad

Conforme RoHS Si