



WNA408B

Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de postes	2
Nombre de modules	2

Matière

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition	Brillant Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	87 mm
Largeur	293,50 mm
Profondeur	9,90 mm

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Installation, montage

Montage sur	Encastré
Position de montage/connexion	Vertical

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Avec adaptateur de montage et joint d'étanchéité Pour montage encastré et en parois creuses Pour montage vertical
---------------------	---

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----