



VF118PS

Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Zapuštěná montáž

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Vybavení

Počet lišt	1
Počet řad v rozvaděči	1
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

Kapacita

Počet modulů	18
--------------	----

Funkce

Má ochranný hlavní vypínač	Ne
Se vstupy potrubí	Ano

Rozsah dodávky

Počet RCCB v rozvaděči	0
------------------------	---

Rozměry

Výška	293 mm
Šířka	460 mm
Hloubka	97,50 mm
Vestavěná výška	257 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

Rozměry

Vestavěná šířka	426 mm
-----------------	--------

Kryt, dveře

Počet zámků	0
-------------	---

Rozměry

Vestavěná hloubka	72 mm
Počet jednotek šířky	18

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
--------------------------------------	----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolaceII
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP40
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
Test žhavicím drátem	850 °C

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----