



450210

TV+R, única

Características técnicas

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

Regulación

Pérdida de conexión a 2150 MHz	5 dB
--------------------------------	------

Pérdida de conexión a 860 MHz	4 dB
-------------------------------	------

Conexión

Tipo de conector/enchufe	Toma de extremo
--------------------------	-----------------

Frecuencia

Ancho de banda de frecuencia	5 - 2400 MHz
------------------------------	--------------

Equipo

Número de salidas	2
-------------------	---

Materiales

Material	Metal
----------	-------

Dimensiones

Profundidad	27,20 mm
-------------	----------

Profundidad de montaje	40 mm
------------------------	-------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
---------------	----

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----