



450210



Utičnica, antentska, 2 rupe, TV, FM, jezgro, jedna kutija

Tehničke karakteristike

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Prigušivanje

Gubitak pri 2150 MHz 5 dB

Gubitak pri 860 MHz 4 dB

Veza

Vrsta priključka/utikača Krajnja utičnica

Frekvencija

Frekvencijski pojas 5 - 2400 MHz

Broadband tehnologija 5 - 2400 MHz

Oprema

Broj izlaza 2

Materijali

Materijal Metal

Dimenzije

Dubina 27,20 mm

Ugrađena dubina 40 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Tekst

Funkcija Prikladno za HDTV

Napon Provođenje direktnog napona (IN / IEC džek ženski)

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Nosač ploča/nosiviprsten Vanjske ušice na potpornom prstenu mogu se odlomiti za postizanje okruglog dizajna

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da