



450210



Β.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΑΠΛΗ 4DB

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Εξασθένιση σύνδεσης

Απώλεια σύνδεσης στα 2150 MHz 5 dB

Απώλεια σύνδεσης στα 860 MHz 4 dB

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Τερματική πρίζα

Συχνότητα

Εύρος ζώνης συχνοτήτων 5 - 2400 MHz

Ευρυζωνική τεχνολογία 5 - 2400 MHz

Εξοπλισμός

Αριθμός εκδόων 2

Υλικά

Υλικό Μέταλλο

Διαστάσεις

Βάθος 27,20 mm

Ενσωματωμένο βάθος 40 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Κείμενο

Λειτουργία κατάλληλο για HDTV

Τάση Αγωγός συνεχούς τάσης (IN / IEC θύρα θηλυκό)

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Πλάκα στήριξης/δαχτυλίδι στήριξης Οι εξωτερικές οπές στο δακτύλιο στήριξης μπορούν να σπάσουν για στρογγυλές εκδόσεις

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι