



HCA160H

### Interrupteur Sectionneur h3 x160 3P 160A CTC

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	2 kA

##### Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	4 - 70 mm <sup>2</sup>

##### Tension

Tension nominale d'isolation Ui	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	8000 V

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Fonctions

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui