




HCA160H

Lastbrytare 3-Polig, 160A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	160 A
Märkkorttidsström Icw IEC 60947	2 kA

Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Vippa

Anslutning

Area solid ledare	4 - 95 mm ²
Area flexibel ledare	4 - 70 mm ²

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	690 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	8000 V

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Funktioner

Utlösningseenhet	Lastfrånskiljare
------------------	------------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja