



WXP4706

**Okvir, 6M, gallery, 57mm, hrast**

**Tehničke karakteristike**

**Kapacitet**

|             |   |
|-------------|---|
| Broj:       | 1 |
| Broj modula | 6 |

**Materijali**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Boja            | Hrast         |
| RAL kod         | 1011          |
| Obrada površine | Mat           |
| Materijal       | Hrast<br>Drvo |
| Obrada          | Obloženo      |

**Dimenzije**

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 87,70 mm |
| Širina | 206 mm   |
| Dubina | 9,30 mm  |

**Pribor**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

**Instalacija, montaža**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Položaj za montažu/spajanje | Vodoravno/Horizontalno |
|-----------------------------|------------------------|

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP21 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

**Uvjeti korištenja**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10 - 35 °C |
|-------------------|-------------|