



HWX002H

Motordon för automatisk fjäderspänning 48-60V AC 50/60Hz HW1 (MO)

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	9,60 A
-----------	--------

Spänning

Matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning U_i	450 V
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	6000 V
Styrspänning AC	48 - 60 V

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja