



LFF3006009016

**Canal de distribución LFF de PVC 30x60mm, blanco RAL9016**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	30 mm
Anchura	57 mm
Longitud	2000 mm
Sección transversal interior	1250 - 1250 mm <sup>2</sup>

**Capacidad**

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	6
---	---

**Materiales**

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Código RAL	9016
Colour	Blanco tráfico

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

**Conectividad**

Acoplamiento de canal	Perfil pre-equipado de uniones
-----------------------	--------------------------------

**Equipo**

Número de particiones	0
Número de particiones de conexión	0
Clip de fijación de cable incluido	Sí
Con película protectora	No

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí