



KXA16LH

Klema za fazu 16mm², 1000V/71A, na vijak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	71 A
----------------	------

Dimenzije

Visina	57,50 mm
Širina	12 mm
Dubina	59,30 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	4 - 16 mm ²
Presjek krutog provodnika	1.5 - 10 mm ²

Materijali

Boja	Siva
Materijal	Poliamid (PA)

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da