



53503404



one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
Chwilowy prąd kontaktowy	10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz podwójny
-----------------------------	------------------

Materiały

Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy
Przezroczysty	Nie

Wymiary

Wysokość	70,90 mm
Szerokość	70,90 mm
Głębokość	41,60 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	35 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	2
Typ przycisku	Przycisk grupowy
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Odpowiednie do

Berker B.x / K.x / Q.x / R. x

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----