



53503404



Skupinové sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0+1/0+1/0, společná vstupní svorka

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
Dotykový proud	10 A

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Dvojnásobná klapka
-----------------------	--------------------

Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený
Průhledné	Ne

Rozměry

Výška	70,90 mm
Šířka	70,90 mm
Hloubka	41,60 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	2
Typ tlačítka	Skupinové tlačítko
Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ne

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK07

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Texty

Potisk	Bez potisku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Vhodné pro

K.x / Q.x / R.x / S.x / B.x

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----