




936752568



Pulsador doble Integro cromo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 10 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Arquitectura

Elemento de control/operación Doble pulsador

Número de polos 2

Materiales

Colour Cromo

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Chapado en cromo
Lacado

Transparente No

Dimensiones

Altura 55,50 mm

Anchura 55,50 mm

Profundidad 24,10 mm

Profundidad del montaje 10 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 13 mm

Controles e indicadores

Número de teclas 2

Tipo de pulsador Pulsador en serie

Con contacto de señal de retroalimentación No

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Resistencia al impacto IK IK05

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Texto

Inscripción Sin inscripción

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Borne Terminal de entrada común

Tipo de conexión Con bornes roscados

Características técnicas

integro

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí