



936752568

Pulsador doble Integro cromo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo	10 A
----------------------------------	------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Doble pulsador
Número de polos	2

Materiales

Colour	Cromo
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Chapado en cromo Lacado
Transparente	No

Dimensiones

Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Profundidad	24,10 mm
Profundidad de montaje	10 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	13 mm

Controles e indicadores

Número de teclas	2
Tipo de pulsador	Pulsador en serie
Con contacto de señal de retroalimentación	No

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Terminal	Terminal de entrada común
Tipo de conexión	Con bornes roscados

Características técnicas

Berker integrado	
------------------	--

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Si
-------------------	----