




936752507



Pulsador doble Integro gris

Características técnicas

Corriente eléctrica	
Corriente de contacto momentáneo	10 A

Tensión	
Tensión asignada	250 V

Arquitectura	
Elemento de control/operación	Doble pulsador
Número de polos	2

Materiales	
Colour	Gris
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No

Dimensiones	
Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Profundidad	24,10 mm
Profundidad del montaje	10 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	13 mm

Controles e indicadores	
Número de teclas	2
Tipo de pulsador	Pulsador en serie
Con contacto de señal de retroalimentación	No

Seguridad	
Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05

Accesorios	
Tiene espacio de etiquetado	No

Texto	
Inscripción	Sin inscripción
Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Borne	Terminal de entrada común
Tipo de conexión	Con bornes roscados

Características técnicas	
integro	

Sostenibilidad	
Conforme RoHS	Sí