




936752507

Sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0, Integro Flow, šedá lesk

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Dotykový proud 10 A

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Architektura

Řídící/ovládací prvek Dvojitě tlačítko

Počet pólů 2

Materiál

Barva Šedá

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Průhledné Ne

Rozměry

Výška 55,50 mm

Šířka 55,50 mm

Hloubka 24,10 mm

Vestavěná hloubka 10 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 13 mm

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 2

Typ tlačítka Sériové tlačítko

Se signálním kontaktem zpětné vazby Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Mechanická odolnost IK IK05

Texty

Potisk Bez potisku

Způsob montáže Pro přišroubování

Svorka Společná vstupní svorka

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano