



936752505

Integro - botão duplo 1 entr, antrc mate

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de contacto momentânea	10 A
---------------------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Botão de pressão duplo
Número de polos	2

Materiais

Cor	Antracite
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

Dimensões

Altura	55,50 mm
Largura	55,50 mm
Profundidade	24,10 mm
Profundidade da montagem	10 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	13 mm

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	2
Tipo de botão de pressão	Contacto com botão de pressão em série
Com contacto de sinal de feedback	Não

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Textos

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Terminal	Terminal de entrada comum
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----