



DNG10010007030B

DNG, bedradingskanaal + deksel 100x100 mm, grijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

|              |         |
|--------------|---------|
| Hoogte       | 100 mm  |
| Breedte      | 100 mm  |
| Lengte       | 2000 mm |
| Sleufbreedte | 5 mm    |
| Sleufbreedte | 7,50 mm |

Samenstelling

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Afdekking in leveringsomvang | Ja |
|------------------------------|----|

Materiaal

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
|-----------|-------------------------|

Functies

|               |    |
|---------------|----|
| Is zelfdovend | Ja |
|---------------|----|

Normen

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Brandbaarheidsklasse volgens UL94 | V0 |
|-----------------------------------|----|

Veiligheid

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Brandbeveiligingsklasse | M1 |
|-------------------------|----|

Materiaal

|          |       |
|----------|-------|
| Kleur    | Grijs |
| RAL-code | 7030  |

Uitvoering

|          |     |
|----------|-----|
| Flexibel | Nee |
|----------|-----|

Configuratie

|         |       |
|---------|-------|
| Zijwand | Sleuf |
|---------|-------|

Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |