



47403521

STD SKO IP55 M ROT KLD BSF WP GRAU

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Rouge
Code RAL 7011
Finition Mat
Matériau Thermoplastique
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 76 mm
Largeur 76 mm
Profondeur 63,10 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Installation, montage

Montage sur En saillie

Connectivité

Type de raccordement Fiche
Type de montage Fixation par vis
Fixation par griffe

Equipement

Type de connecteur/prise de courant SCHUKO
Insert central rotatif Non
Avec couvercle à charnière Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non
Avec lampe de signalisation Non
Avec fermeture Non

Couvercle, porte

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non
Résistance aux chocs IK IK05
Classe de protection (IP) IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non
Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse	Boîtier complet
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Borne	Avec une borne de jonction Wago 2 conducteurs pour le câblage Avec 2-points d'encliquetage pour bornes de jonction Wago 2 conducteurs dans le fond du boîtier

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui